

## **HOBBY-RÜHRER**

Einfache Mehrzweck-Rührer



## Einfache Mehrzweck-Rührer









Drehzahl des Rührers (rpm)	Druck- volumen (I/min)
300	140
600	290
900	440
1200	580
1500	730

## Verwendung:

- → Für kleine Mengen. Hobby-Rührer werden für die Verarbeitung kleiner Produktmengen in Behältern von 25 bis 100 I genutzt. Die Rührer eignen sich für verschiedene Rührund Mischprozesse, wie:
- die Untermischung von Milchpulver und verschiedener pulverisierter Zusatzstoffe, Produkthomogenisierung, Produktion von Trinkjoghurt usw.
- der Rührer des Typs D ist effektiver in der Zerkleinerung größerer Stücke, wie Früchte usw.
- → **Einfache Nutzung:** der Rührer ist an einer elektrischen Bohrmaschine befestigt. Die empfohlene Rührgeschwindigkeit beträgt 300–1500 rpm.

## Zum Schutz des Behälters verwendetes Material:

→ Der Rührer besteht aus Plastik, um den Behälter während des Rührvorgangs nicht zu beschädigen. Alle verwendeten Materialien sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert.

Drehzahl des Rührers (rpm)	Druck- volumen (I/min)
300	130
600	260
900	390
1200	520
1500	650

TYP-D s‡	н	H1.	D
TYP-H s‡ ←	Н	— A	D

	Differsioner (fill)			
Typ des Rührers	Durchmesser des Rührers D	Höhe des Rührers H1	Gesamthöhe H	Hexagonaler Kopf S
TYP-D	Ø 135	53	500	10
ТҮР-Н	Ø 95	93	500	10



Vertriebs- und Service-Partner für die Deutschschweiz



Meierhofer Inox AG 8360 Eschlikon T: 071 966 70 10 inoxmontagen.ch